



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GV4A
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Geräteanwendung	Signalisierung
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 Multifunktions-Leistungsschalter
Montageort	Rechte Seite
Montagemodus	Geklippt
Zusammensetzung des Polkontakts	2 S + 2 Ö

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 60947-1
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 - 250 V AC 24 - 250 V DC
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
Zugehörige Absicherung	5 A gG entspricht IEC 60947-5-1
Mechanische Lebensdauer	100000 Zyklen
Min. Schaltstrom	2 mA
Min. Schaltspannung	17 V
Nennbetriebsleistung in VA	400 VA bei 230...240 V AC-12
Nennbetriebsleistung in W	50 W bei 24 V DC-12

Montage

Umgebungseigenschaften	Normale Umgebungsbedingungen
------------------------	------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	9 cm
VPE 1 Länge	15,6 cm
VPE 1 Gewicht	150 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------