



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Montageart des Drehgriffs	Direkt
Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb
Beschriftung	AUS - Auslösung - AN
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in EIN-Position 1 bis 3 Vorhängeschlösser Vorhängeschloss in AUS-Stellung

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Montagemodus	Fixiert
Montageort	Vorderseite
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8

Montage

Schutzart (IP)	IP40
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,600 cm
VPE 1 Breite	8,200 cm
VPE 1 Länge	8,800 cm
VPE 1 Gewicht	188,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,877 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
