



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Montageart des Drehgriffs	Verlängert
Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Beschriftung	AUS - Auslösung - AN
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in EIN-Position 1 bis 3 Vorhängeschlösser Vorhängeschloss in AUS-Stellung

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 TeSys TeSys Deca
Montagemodus	Fixiert
Montageort	Gehäusetür
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 4 bis Ø 8
Rückwand/Tür-Abstand	214...627 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP54
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	45,900 cm
VPE 1 Gewicht	673,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,931 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------