



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | MX |
| Produkt- oder Komponententyp | Spannungsauslösung |
| Geräteanwendung | Steuerung |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 |
| Typ des Spannungsauslösers | Arbeitsstromauslöser |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 277 V AC 60 Hz 220 - 240 V AC 50 Hz 208 - 240 V AC 60 Hz |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|---|
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 277 V entspricht IEC 60947-1 |
| Schwellenwert-Auslösespannung | 0,7 - 1,1 Un ausfallsichere Öffnung < 0,7 Un mögliche Öffnung |
| Impulsdauer | >= 20 ms |
| Montagemodus | Interne Montage |
| Max. Einschaltleistung in VA | 6 VA |
| Max. Halteleistungsaufnahme in VA | 10 VA |
| Mechanische Lebensdauer | 20000 Zyklen |
| Betriebszeit | < 50 ms |
| Anschlüsse - Klemmen | Federklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende |
| Drahtabsolierungslänge | 8 mm |

Montage

| | |
|----------------|----------|
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
|----------------|----------|

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,5 cm |
| VPE 1 Breite | 8,5 cm |
| VPE 1 Länge | 6,1 cm |
| VPE 1 Gewicht | 42,0 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 8,8 cm |
| VPE 2 Breite | 12,9 cm |
| VPE 2 Länge | 18,5 cm |
| VPE 2 Gewicht | 0,5 kg |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 60 |
| VPE 3 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 3 Breite | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,441 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|