



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman 30 LED
Produkt oder Komponententyp	Arbeitslampe
Lichtquelle	80 SMD LED 5630 30 W

### Zusatzmerkmale

Installationstyp	Innen Außeneinsatz
Betriebsbemessungsspannung Ue	100-240 V
Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steckerpol-Konfiguration	2-polig +E
Steckernorm	Schuko/FR
Steckdosenstandard	Schuko DE
Anzahl Steckdosen	1
Lichtfluss	2850 lm
Lampenlebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	R <sub>a</sub> =80
Strahlwinkel	100 °
Kabelisolationsmaterial	Neopren
Material	TPE (thermoplastisches Elastomer) ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Elektrische Verbindung	Leistungskabel H07RN-F3G1,5 2 m
Höhe	250 mm
Breite	256 mm
Tiefe	109 mm
Produktgewicht	1,76 kg
Zielland	Deutschland

### Montage

Umweltbedingungen	Spritzgeschützt Staubbeständig
Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IK)	IK07
Qualitätslabel	CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,015 kg
Höhe VPE1	12,2 cm
Breite VPE1	26 cm
Länge VPE1	31,7 cm

## Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------