



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Material	EPDM
ISO-Gewinde	M16
Äußerer Kabeldurchmesser	5...7 mm
Bohrungsdurchmesser	16 mm
Höhe	20 mm
Breite	20 mm
Länge	25 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	2,0 cm
VPE 1 Länge	2,0 cm
VPE 1 Gewicht	3,5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	4,0 cm
VPE 2 Breite	7,5 cm
VPE 2 Länge	13,0 cm
VPE 2 Gewicht	175,5 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------