



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz á 50

Zusatzmerkmale

Material	EPDM
Äußerer Kabeldurchmesser	14...20 mm
Bohrungsdurchmesser	29 mm
Höhe	25 mm
Breite	34 mm
Länge	34 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	3,45 cm
VPE 1 Länge	3,45 cm
VPE 1 Gewicht	10,541 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
