



### Hauptmerkmale

Produktserie	Mehrwegkabelbinder
Produkt oder Komponententyp	Lösbarer Kabelbinder
Montagevariante	Geklemmt
Farbe	Neutral

### Zusatzmerkmale

Maximale Last	10 kg
Bündelgröße	> 80 mm < 5 mm
Material	Polyurethanelastomer
Sprache des Handbuchs	Norwegisch Dänisch Finnisch Schwedisch
Dicke	1,25 mm
Länge	300 mm
Breite	10 mm
Menge pro Satz	Satz à 24 Stück
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel mit Eurohole

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C keine Last -68 °C Versprödungspunkt
Flammenfestigkeit	HB entspricht UL 94
Umweltbedingungen	Begrenzte Beständigkeit gegen längere UV-Einwirkung

### Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	76,000 g
Höhe VPE1	6,000 mm
Breite VPE1	65,000 mm
Länge VPE1	300,000 mm

### Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------