



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Doppelter Kabelflügel
Geliefertes Zubehör	Ohne Nagelstecker
Geräteanwendung	Kabelanlage zwei Seiten Leitungsinstallation zwei Seiten
Farbton	Dunkelgrau
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Innen/außen
Anzahl von Kabeln	6 0... 12 mm: beide Seiten
Praktische Belastungsfähigkeit	30 N
Material	Kabelflügel: PA (Polyamid)
Höhe	23 mm
Breite	20 mm
Tiefe	230 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungseigenschaften	Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturen Hohe UV-Beständigkeit

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	2,100 cm
VPE 1 Länge	22,800 cm
VPE 1 Gewicht	19,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,356 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	4800
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	119,544 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------