



### Hauptmerkmale

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baureihe                     | Thorsman   |
| Produkt- oder Komponententyp | Nageldübel |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | TPH        |
| Geliefertes Zubehör          | Schraube   |
| Bohrdurchmesser              | 10 mm      |
| Minimale Bohrtiefe           | 70 mm      |
| Schraubenlänge               | 72 mm      |

### Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbton                                | Grün/schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material                               | Schraube: Säurebeständiger Edelstahl<br>Stecker: PA + TPR                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie | C5-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Praktische Belastungsfähigkeit         | Auszugslast: 0,6 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 3)<br>Scherung: 0,7 kN für Beton mit niedriger Dichte 500 und Blähton (Sicherheitsfaktor: 2,5)<br>Auszugslast: 0,8 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 3)<br>Scherung: 1 kN für Beton C25 (Sicherheitsfaktor: 2,5) |
| Dicke                                  | 0...10 mm Befestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb        | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durchmesser                            | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Länge                                  | 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Montage

|                |          |
|----------------|----------|
| Menge pro Satz | Satz à 4 |
|----------------|----------|

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 2,600 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,500 cm  |
| VPE 1 Länge   | 18,800 cm |
| VPE 1 Gewicht | 19,500 g  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                        |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration                                                            |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                           |

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                |
| Umweltproduktdeklaration        | <a href="#">Produktumweltprofil</a>               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|