



## Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produkttyp	Kabelbinder
Farbe	Natürlich
Anzahl pro Verpackung	Satz à 100

## Zusatzmerkmale

Min. Anzugsdurchmesser	3 mm
Max. Anzugsdurchmesser	27 mm
Einsatzbedingungen	Innenraum
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 80 N
Material	PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge	120 mm
Breite	2,5 mm
Produktgewicht	0,031 kg
Marktsegment	Kleingewerbe

## Montage

Umgebungseigenschaften	Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	10,0 cm
VPE 1 Länge	18,0 cm
VPE 1 Gewicht	0,31 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	10,0 cm
VPE 2 Breite	10,0 cm
VPE 2 Länge	18,0 cm
VPE 2 Gewicht	34,0 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	25000
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm

VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	9,4 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------