



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------|------------------|
| Produktpalette | Thorsman |
| Produktserie | Thorsman |
| Produkttyp | Kabelbinder |
| Farbe | Natural |
| Anzahl pro Verpackung | Satz à 100 Stück |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Minimaler Anzugsdurchmesser | 3 mm |
| Max. Anziehdurchmesser | 49,5 mm |
| Einsatzbedingungen | Innen |
| Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen | Reißfestigkeit: 230 N |
| Material | PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 4,8 mm |
| Produktgewicht | 0,115 kg |
| Marktsegment | Kleingewerbe |

Montage

| | |
|---------------------------------|--|
| Umgebungsbedingungen | Feuerbeständigkeit Nadelflasche 30 s entspricht IEC 60695-11-5 |
| Flammenfestigkeit | Self-extinguishing entspricht UL 94 V2 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-------------------------------|-------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 1 g |
| Höhe VPE1 | 1 cm |
| Breite VPE1 | 13 cm |
| Länge VPE1 | 26 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|