



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman
Baureihe	Thorsman installation material
Produkttyp	Kabelbinder
Farbe	Schwarz
Anzahl pro Verpackung	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Min. Anzugsdurchmesser	3 mm
Max. Anzugsdurchmesser	52,5 mm
Einsatzbedingungen	Innen/außen
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 80 N
Material	PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge	200 mm
Breite	2,5 mm
Dicke	1,1 mm
Produktgewicht	0,053 kg
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Umgebungseigenschaften	Feuerbeständigkeit Nadelflamme 30 s conforming to IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	9,5 cm
VPE 1 Länge	31 cm
VPE 1 Gewicht	62,4 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	75
VPE 2 Höhe	7 cm
VPE 2 Breite	50 cm
VPE 2 Länge	80 cm
VPE 2 Gewicht	4,742 kg
VPE 3 Art	S35
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	15 cm

VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	10,264 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------