



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman
Produkttyp	Kabelbinder
Farbe	Natural
Anzahl pro Verpackung	Satz à 100 Stück

Zusatzmerkmale

Minimaler Anzugsdurchmesser	8,5 mm
Max. Anziehdurchmesser	163 mm
Einsatzbedingungen	Innen
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 800 N
Material	PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge	550 mm
Breite	8,8 mm
Produktgewicht	0,850 kg
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Umgebungsbedingungen	Feuerbeständigkeit Nadelflasche 30 s entspricht IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit	Self-extinguishing entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	8 g
Höhe VPE1	0,2 cm
Breite VPE1	0,9 cm
Länge VPE1	55 cm
Verpackungstyp VPE2	BAG
Inhaltsmenge VPE2	100
Gewicht VPE2	870 g
Höhe VPE2	3 cm
Breite VPE2	18 cm
Länge VPE2	63 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	1000
Gewicht VPE3	9,346 kg
Höhe VPE3	32 cm
Breite VPE3	32 cm
Länge VPE3	46 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
--------------------	-----------------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
