



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman
Produktserie	Thorsman
Produkttyp	Kabelbinder
Farbe	Black
Anzahl pro Verpackung	Satz à 100 Stück

Zusatzmerkmale

Minimaler Anzugsdurchmesser	3,5 mm
Max. Anziehdurchmesser	81 mm
Einsatzbedingungen	Innen-/Außenbereich
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 230 N
Material	PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge	300 mm
Breite	4,8 mm
Produktgewicht	0,181 kg
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Umgebungsbedingungen	Feuerbeständigkeit Nadelflasche 30 s entspricht IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit	Self-extinguishing entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,75 g
Höhe VPE1	1 cm
Breite VPE1	0,9 cm
Länge VPE1	2,9 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------