



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Baureihe	Mureva-Lichter
Produkt- oder Komponententyp	Floodlight
Geräteanwendung	Lagerhäuser und Parkgaragen Gebäude Unterstützung von Mediengeräten Öffentliche Bereiche Sichere Beleuchtung Stadien und Arenen

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung	30 W
Lichtquelle	LED
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Leistungsfaktor	0,9
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Lichtfluss	3000 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbtemperatur	4000 K
Farbton	Schwarz
Elektrische Isolationsklasse	KlasseF
Strahlwinkel	110 °
Form	Rechteckig
Höhe	189,4 mm
Breite	141,4 mm
Tiefe	26,5 mm
Produktgewicht	780 g

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK05
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,8 cm
VPE 1 Breite	19,8 cm
VPE 1 Länge	19,8 cm
VPE 1 Gewicht	750 g
VPE 2 Art	S04

VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	11,953 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	107,624 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 years
----------	---------