



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktserie	Mureva-Lichter
Produktname	Flutlicht
Produkt oder Komponententyp	Lampe
Geräteanwendung	Lagerhäuser und Parkgaragen Wohnanlage Unterstützung von Mediengeräten Öffentliche Bereiche Sichere Beleuchtung Stadien und Arenen

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung	300 W
Lichtquelle	LED
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC
Leistungsfaktor	0,9
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Lichtfluss	30000 lm
Lampenlebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	6500 K
Farbe	Black
Gelieferte Ausrüstung	Geber
Strahlwinkel	110 °
Form	Rechteckig
Höhe	439,0 mm
Breite	339,0 mm
Tiefe	71,0 mm
Produktgewicht	7,64 kg

Montage

Umweltbedingungen	Wetterfest
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK06
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...45 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	7,972 kg
Höhe VPE1	12 cm
Breite VPE1	37,8 cm
Länge VPE1	49,8 cm
Verpackungstyp VPE2	S04

Inhaltsmenge VPE2	1
Gewicht VPE2	9,48 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	40 cm
Länge VPE2	60 cm
Verpackungstyp VPE3	P12
Inhaltsmenge VPE3	8
Gewicht VPE3	87,48 kg
Höhe VPE3	75 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------