



### Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 50
Produktserie	OptiLine 50
Produkttyp	Energieverteiler
Art des Tischverteilers	Schaltpult
Konfiguration	Produkt, komplett
Colour	Aluminiumfarben
Steckdosenstandard	Schuko

### Zusatzmerkmale

Montagevariante	Unterputzmontage
Anzahl der Steckdosen	2 16 A
Anzahl Datenanschlüsse	2 RJ45 Blindabdeckung leer
Produktmaterial	Aluminiumfarben pulverbeschichtet
Höhe	105 mm
Breite	160 mm

### Montage

Betriebstemperatur	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	16 cm
VPE 1 Länge	30,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,165 kg

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------