



Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 50
Produkttyp	Adapter
Farbe	Weiß
Mengenpaket 1 / Einheit	10 Stück

Zusatzmerkmale

Schnittstelle	GST 18i3 Stecker / OSI-Schnittstelle (3 Wandsäulen)
Produktmaterial	PA (Polyamid)
Länge	55 mm
Höhe	16 mm
Breite	37 mm

Montage

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,6 cm
VPE 1 Breite	3,7 cm
VPE 1 Länge	5,5 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,2 cm
VPE 2 Breite	8,2 cm
VPE 2 Länge	14,0 cm
VPE 2 Gewicht	180,0 g
VPE 3 Art	S04
VPE 3 Menge	750
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	40,0 cm
VPE 3 Länge	60,0 cm
VPE 3 Gewicht	14,465 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
