



### Hauptmerkmale

Baureihe	OptiLine 50
Produkttyp	Stecker
Zusätzliche Information	Nicht montiert
Farbe	Hellgrau
Mengenpaket 1 / Einheit	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Schnittstelle	OSI (3 Wandsäulen)
Rating	16 A - 250 V
Produktmaterial	PA (Polyamid)
Anschlüsse - Klemmen	Einschieben
Geeignet für	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Länge	82 mm
Höhe	40 mm
Breite	16 mm

### Montage

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,1 cm
VPE 1 Breite	4,1 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	26 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---