



## Hauptmerkmale

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Baureihe                | Thorsman |
| Produkttyp              | Kabel    |
| Mengenpaket 1 / Einheit | Satz à 1 |

## Zusatzmerkmale

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Schnittstelle         | HDMI         |
| Produktkompatibilität | AMP Keystone |
| Produktmaterial       | Kunststoff   |
| Länge                 | 200 mm       |
| Höhe                  | 5 mm         |
| Breite                | 10 mm        |

## Montage

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5...40 °C |
|--------------------|------------|

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 4,800 cm   |
| VPE 1 Breite  | 17,200 cm  |
| VPE 1 Länge   | 22,600 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 34,000 g   |
| VPE 2 Art     | P12        |
| VPE 2 Menge   | 960        |
| VPE 2 Höhe    | 70,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 43,840 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration  |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja   |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                |
| Umweltproduktdeklaration        | <a href="#">Produktumweltprofil</a>               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|