



## Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman Glands
Produkttyp	Kabelverschraubung
Farbe	Grau (RAL 7035)
Menge pro Packung	Satz à 20

## Zusatzmerkmale

Material	PA6
ISO-Gewinde	M16
Äußerer Kabeldurchmesser	4...8 mm

## Montage

IP-Klasse	IP68
Betriebstemperatur	-30...80 °C permanent -30...150 °C intermittierend

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	15 cm
VPE 1 Länge	20 cm
VPE 1 Gewicht	8 g
VPE 2 Art	BAG
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	6 cm
VPE 2 Gewicht	222 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	1500
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	38 cm
VPE 3 Länge	56 cm
VPE 3 Gewicht	17,2 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------