



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Produktpalette | TeSys GF |
| Produkttyp | Kabelverschraubung |
| Farbe | Grau(RAL 7035) |
| Anzahl pro Verpackung | Satz à 5 Stück |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------|------------|
| Material | PA6 |
| ISO-Gewinde | M40 |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 19...28 mm |

Montage

| | |
|--------------------|--|
| IP-Klasse | IP68 |
| Betriebstemperatur | -30...80 °C permanently -30...150 °C intermittently |

Packing Units

| | |
|--------------------------|-----------|
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 58,000 g |
| Höhe VPE1 | 55,000 mm |
| Breite VPE1 | 55,000 mm |
| Länge VPE1 | 53,000 mm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.