



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	KCE1
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Produktkompatibilität	VN20 V02 - V2 VN12
Grifffarbe	Rot

Zusatzmerkmale

Farbe der Griffvordrücke	Gelb
Verrückelung des Drehgriffs	1 Vorhängeschloss 4...6 mm
Beschriftung	0 - 1
Befestigung	Durch 4 Schrauben
Abmessung der Frontplatte des Griffs	45 x 45 mm
Höhe	45 mm
Breite	45 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	6,6 cm
VPE 1 Länge	7,9 cm
VPE 1 Gewicht	53,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	2,86 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------