



### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KT Stromschienenverteiler Canalis KH Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KT Stromschienenverteiler mit KH Typ steckbar Steckdosen Canalis KHF und KGF Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>	630 A
Schutzart	Müller-Trennschalter: DIN Sicherung, Größe 3 - 630 A
Geliefertes Zubehör	Lasttrennschalter
Montagemodus	Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Polarität Abzweiginheit	3L+PEN

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Mittlere Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	690 V
[U <sub>imp</sub> ] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	800 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Tür- / Deckelöffnungsseite	Vorderseite
Normen	IEC 61641 IEC 61439-1 IEC 61439-6
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	680 mm
Tiefe	285 mm
Höhe	460 mm
Produktgewicht	46 kg

### Montage

Erdungssystem	TN-C
Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	63,000 cm
VPE 1 Breite	65,500 cm
VPE 1 Länge	82,500 cm
VPE 1 Gewicht	70,000 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------