



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktname	KN
Produkt oder Komponententyp	Elektrische und mechanische Verbindung
Produktkompatibilität	KN
Betriebsbemessungsstrom Ie	100 A 160 A
Angebotstyp	Ersatzteil
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V
Betätigungsart	Ohne
Anzahl Kreise	1
Breite	200 mm
Tiefe	38 mm
Höhe	100 mm
Produktgewicht	600 g

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	515,0 g
Höhe VPE1	3,0 cm
Breite VPE1	10,0 cm
Länge VPE1	20,0 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	15
Gewicht VPE2	7,966 kg
Höhe VPE2	15,0 cm
Breite VPE2	30,0 cm
Länge VPE2	40,0 cm
Verpackungstyp VPE3	P06
Inhaltsmenge VPE3	60
Gewicht VPE3	38,264 kg
Höhe VPE3	29,0 cm
Breite VPE3	80,0 cm
Länge VPE3	60,0 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------