



## Hauptmerkmale

|                                                 |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                        | Canalis                                                                                                       |
| Produktname                                     | KS                                                                                                            |
| Kurzbezeichnung des Geräts                      | KSA                                                                                                           |
| Angebotstyp                                     | Advanced                                                                                                      |
| Produkt- oder Komponententyp                    | Zed-Winkelstück                                                                                               |
| Beschr. d. Sammelschiene                        | Feuersperre auf Sonderanfertigung (nur eine Seite)                                                            |
| Produktkompatibilität                           | Canalis KSA busbar trunking 100...250 A                                                                       |
| Geräteanwendung                                 | Richtungsänderung                                                                                             |
| Conductors material                             | Aluminium                                                                                                     |
| Sammelschienenbündelpolarität                   | 3 Leit+ N + PE                                                                                                |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>                | 250 A bei 35 °C                                                                                               |
| Schutzart (IP)                                  | IP55 conforming to IEC 60529                                                                                  |
| [U <sub>e</sub> ]<br>Betriebsbemessungsspannung | 230-690 V                                                                                                     |
| Netzwerkfrequenz                                | 50/60 Hz                                                                                                      |
| Öffnungswinkel                                  | 90 °                                                                                                          |
| Richtungsänderungstyp                           | Richtung 1: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben<br>Richtung 2: hochkant zu links - neutral zu nach oben |
| Farbe                                           | Weiß (RAL 9001)                                                                                               |
| Abmessungstyp                                   | Sonderanfertigung                                                                                             |
| Länge                                           | 200 Mm A<br>700...1200 Mm B<br>200 mm C                                                                       |

## Zusatzmerkmale

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Breite                 | 54 mm                       |
| Tiefe                  | 146 mm                      |
| Montageort             | Auf Kabelkanälen            |
| Elektrische Verbindung | Geschmierter Gleitanschluss |
| Montagemodus           | Durch Schrauben             |
| Normen                 | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6  |

## Montage

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Schutzart (IK) | IK08 conforming to IEC 62262 |
|----------------|------------------------------|

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 16,7 cm  |
| VPE 1 Breite  | 86,4 cm  |
| VPE 1 Länge   | 139,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 21,0 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|