



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys K
Produkt- oder Komponententyp	Zeitverzögerter Hilfsschalterblock
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1
Kompatible Produktfamilie	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RETURN]TeSys K CA4K
Montageort	Vorne
Zusammensetzung des Polkontakts	1 Wechslerkontakt
Bedienung der Kontakte	Zeitverzögerung
Zeitschaltuhrtyp	Einschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	1 - 30 s
[Ue]	24 - 48 V AC/DC für Steuerkreis
Betriebsbemessungsspannung	240 V AC für Signalschaltkreis
Bemessungs- Betriebsspannungsgrenzen	0,85 - 1,1 Uc
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	2 A für Signalschaltkreis
Normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA

Zusatzmerkmale

Isolierwiderstand	> 10 MOhm
Anschlüsse - Klemmen	Aufschiebklemmenanschlüsse
Rückstellzeit	1,5 S während Zeitverzögerung 0,5 s nach Zeitverzögerung
Höhe	27 mm
Breite	38 mm
Tiefe	38 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Umgebungseigenschaften	Normale Umgebungsbedingungen
Schutzart (IP)	IP20 conforming to IEC 60529
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	4,800 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g

VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	70
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,110 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------