



### Hauptmerkmale

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Baureihe                     | TeSys                        |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | LA4D                         |
| Produkt- oder Komponententyp | Entstörmodul                 |
| Produktkompatibilität        | 4P LP1D80<br>3P LC1D80 - D95 |

### Zusatzmerkmale

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Montageort               | Oben                            |
| Montagemodus             | Durch Schrauben                 |
| Unterdrückertechnologie  | Varistor (Amplitudenbegrenzung) |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 24 - 48 V DC                    |
| Max. Spitzenspannung     | 2 Uc                            |
| Produktgewicht           | 0,018 kg                        |

### Montage

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Normen                           | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Produktzertifizierungen          | UL[RETURN]CSA  |
| Schutzart (IP)                   | IP2x entspricht IEC 60529  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...55 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C  |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,000 cm  |
| VPE 1 Breite  | 4,000 cm  |
| VPE 1 Länge   | 2,700 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 16,000 g  |
| VPE 2 Art     | S01       |
| VPE 2 Menge   | 78        |
| VPE 2 Höhe    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 15,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,455 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|