



## Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA4K
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	LP1K LP4K CA3K

## Zusatzmerkmale

Montageort	Vorderseite
Montagemodus	Aufsteckbar
Unterdrückertechnologie	Bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
[Uc] Steuerkreisspannung	12 - 24 V DC
Max. Spitzenspannung	2 Uc
Lokale Signalisierung	LED
Menge pro Satz	Satz à 5
Höhe	26 mm
Breite	6 mm
Tiefe	22 mm
Produktgewicht	0,01 kg

## Montage

Normen	UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068 TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-50...80 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,8 cm
VPE 1 Breite	2,8 cm
VPE 1 Länge	4,2 cm
VPE 1 Gewicht	5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	2,8 cm

VPE 2 Breite	5,2 cm
VPE 2 Länge	4,3 cm
VPE 2 Gewicht	27 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	420
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,657 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------