



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LAD4
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	3P LC1D09 - D38 4P LC1DT20 - DT40 4P LC1D098 - D258 CAD32, CAD50

### Zusatzmerkmale

Montageort	Seite
Montagemodus	Durch Clips
Unterdrückertechnologie	Freilauf-Diode
[Uc] Steuerkreisspannung	5 - 600 V DC
Max. Spitzenspannung	1 Uc
Produktgewicht	0,012 kg

### Montage

Normen	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	UL CSA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	5,500 cm
VPE 1 Gewicht	5,200 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,194 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	6400
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm

VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	46,208 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------