



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LAD4
Produkt- oder Komponententyp	Entstörmodul
Produktkompatibilität	3P LC1D09 - D38 4P LC1DT20 - DT40 4P LC1D098 - D258 CAD32, CAD50

Zusatzmerkmale

Montageort	Vorne
Montagemodus	Durch Clips
Unterdrückertechnologie	Varistor (Amplitudenbegrenzung)
[Uc] Steuerkreisspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz
Max. Spitzenspannung	2 Uc
Produktgewicht	0,012 kg

Montage

Normen	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktzertifizierungen	UL[RETURN]CSA
Schutzart (IP)	IP2x entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,100 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	4,000 cm
VPE 1 Gewicht	14,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	11,000 cm
VPE 2 Gewicht	142,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	70
VPE 3 Höhe	15,000 cm

VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,191 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------