



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produktname	SpaceLYnk
Produkt- oder Komponententyp	Logik-Controller

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	Modbus IP (Internetprotokoll) BACnet KNX
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme in W	2 W
LED-Anzeige	LED (grün) für CPU-Auslastung LED (grün/rot) für KNX eingeschaltet/zurückgesetzt
Physikalische Schnittstelle	1 x RJ45 1 x RS485 1 x RS232 1 x TP-UART2
Ethernet-Anschluss	10BASE-T / 100BASE-TX
Integrierte Schnittstellen	1 USB 2.0-Schnittstelle
Steuerungstyp	RESET-Drucktaster
Anschlüsse - Klemmen	KNX-Bus: Bus-Anschlussklemme 2 Kabel 0,8 mm ² Stromversorgung: Klemmenanschluss 1,5 mm ² Seriell: Klemmenanschluss 1,5 mm ²
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	90 mm
Breite	52 mm
Tiefe	58 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	0...93 %
Schutzart (IP)	IP20
Normen	IEC 60950-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	9,300 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 1 Gewicht	125,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,500 cm
VPE 2 Breite	20,000 cm
VPE 2 Länge	35,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,371 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,965 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------