



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys Ultra
Kurzbezeichnung des Geräts	LUA
Produkt- oder Komponententyp	Limiter-Trennerblock
Produktkompatibilität	LUB LU2B

Zusatzmerkmale

[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	32 A
Ansprechgrenze	50 kA
Ausschaltvermögen	70 KA bei 690 V 130 kA bei <= 440 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht EN 60947-1 690 V entspricht IEC 60947-1
Montagemodus	Direkt
Anschlüsse - Klemmen	Stecker 1 x 1...10 mm ² flexibel ohne Kabelende Stecker 1 x 1...6 mm ² flexibel mit Kabelende Stecker 2 x 1...6 mm ² flexibel mit Kabelende Stecker 2 x 1...6 mm ² flexibel ohne Kabelende Stecker 1 x 1,5...10 mm ² starr Stecker 2 x 1,5...6 mm ² starr
[M] Anzugsdrehmoment	1,9...2,5 Nm flach Ø 6 1,9...2,5 Nm Philips Nr. 2
Produktgewicht	0,31 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	13,5 cm
VPE 1 Gewicht	327,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
