



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MCH
Produkt- oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Standard
Montagemodus	Einschubtechnik
[Uc] Steuerkreisspannung	24 - 30 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,85 - 1,1 Un
Max. Leistungsaufnahme in VA	180 VA
Überstromschutz	2 - 3 x In 0,1 s
Max. Ladezeit	4 s
Max. Betriebsfrequenz	<= 3 Zyklen pro Minute
Provided contact	Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23,0 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	14,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,858 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------