



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MCH
Produkt oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	Standard
Montagevariante	Einschubtechnik
Steuerkreisspannung	440 - 480 V AC 50/60 Hz
Schwellen-Auslösespannung	0,85 - 1,1 Un
Maximale Leistungsaufnahme in VA	180 VA
Überstromschutz	2...3 x In 0,1 s
Maximale Ladezeit	4 s
Max. Betätigungsfrequenz	<= 3 Zyklen pro Minute
Provided contact	Positionsmeldeschalterkontakt bei 240 V 10 A

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------