



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt oder Komponententyp	Ethernet-Interfacemodul
Einsatzbedingungen	Mit speziellem Zubehör
Geräteanwendung	Kommunikation
Gehäusevariante	Eingebaut

Zusatzmerkmale

Kommunikations-Gateway	Ethernet TCP/IP für Modbus
Kommunikationsnetztyp	ULP, CANopen auf USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps auf RJ45
Montagevariante	Einschubtechnik
Montagehalterung	DIN-Schiene
Lokalisierung am Gerät	Gehäuse
Max. Versorgungsstrom	3 A
Leistungsaufnahme in W	72 W
Produktzertifizierungen	FCC CE EAC
Normen	IEC 60947-6-2 IACS E10 IEC 60950
Höhe	51 mm
Breite	51 mm
Tiefe	52,5 mm
Produktgewicht	0,075 kg
Webserver	Embedded

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
