



### Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt oder Komponententyp	Ethernet-Interfacemodul
Einsatzbedingungen	Mit speziellem Zubehör
Geräteanwendung	Kommunikation
Gehäusevariante	Eingebaut

### Zusatzmerkmale

Kommunikations-Gateway	Ethernet TCP/IP für Modbus
Kommunikationsnetztyp	ULP, CANopen auf USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps auf RJ45
Montagevariante	Einschubtechnik
Montagehalterung	DIN-Schiene
Lokalisierung am Gerät	Gehäuse
Max. Versorgungsstrom	3 A
Leistungsaufnahme in W	72 W
Produktzertifizierungen	CE EAC FCC
Normen	IEC 60950 IACS E10 IEC 60947-6-2
Höhe	51 mm
Breite	51 mm
Tiefe	52,5 mm
Produktgewicht	0,075 kg
Webserver	Embedded
Gelieferte Ausrüstung	1 Anweisungsblatt
Angebotstyp	Ersatzteil

### Montage

Schutzart (IP)	IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C

### Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

---

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---