



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Linergy |
| Baureihe | Linergy |
| Produkt- oder Komponententyp | Sammelschiene |
| Produktname | Linergy BW |
| Produktname | PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse |
| Schutzart (IP) | IPxx B |
| Beschr. d. Sammelschiene | Isolierte Schiene |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|---|
| Beschreibung der Pole | 3P |
| Installationsrichtung | Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite |
| Die Installationsbeschreibung | Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 1000 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 8 kV |
| Nennbetriebsstrom Ie | 630 A |
| Nennkurzzeitstrom Icw | 25 kA (1 s) |
| [Ipk] Bemessungs-Stoßstrom | 52,5 kA |
| I ² t bei Aktivierung | 625000 kA ² .s |
| Zulässiger Strom | 630 A |
| Länge | 1000 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Produktgewicht | 10,24 kg |
| Typ d. Sammelsch.-Anschlusses | M6-Gewindebohrung |
| Anschlussraster | Verbindung alle 25 mm |

Montage

| | |
|-------------------------|---|
| Normen | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Produktzertifizierungen | ASTA |
| Mechanische Robustheit | Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,500 cm |
| VPE 1 Breite | 15,000 cm |
| VPE 1 Länge | 117,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 10,220 kg |
| VPE 2 Art | P12 |

| | |
|---------------|------------|
| VPE 2 Menge | 15 |
| VPE 2 Höhe | 40,000 cm |
| VPE 2 Breite | 80,000 cm |
| VPE 2 Länge | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 166,000 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|