



Hauptmerkmale

Baureihe	Linery
Baureihe	Linery
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschiene
Produktname	Linery BS
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Beschr. d. Sammelschiene	Flachleiste
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Horizontal, Betriebsstellung: oben Horizontal, Betriebsstellung: unten
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Gehäuse - Breite 650 + 150 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
Nennbetriebsstrom I _e	800 A bei 35 °C
Nennkurzzeitstrom I _{cw}	15 KA (1 s) für 2 Träger 40 KA (1 s) für 3 Träger
Zulässiger Strom	800 A bei 35 °C: ≤ IP31 750 A bei 35 °C: > IP31
Sammelschienen-Querschnitt	60 x 5 mm
Länge	2000 mm
Breite	60 mm
Tiefe	5 mm
Produktgewicht	6,16 kg
Farbe	Natur
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses	Ohne Loch

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	14,5 cm
VPE 1 Länge	215,0 cm
VPE 1 Gewicht	5,812 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	80

VPE 2 Höhe	29,0 cm
VPE 2 Breite	120,0 cm
VPE 2 Länge	215,0 cm
VPE 2 Gewicht	493,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------