



### Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi C60
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60N Multi 9 C60 C60L Multi 9 C60 C60H Multi 9 C60 C60CTRL
Beschreibung der Pole	2P
Nennstrom [In]	63 A entspricht EN/IEC 61009-1
Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	230/240 V AC 50 Hz
Erdschlussempfindlichkeit	300 mA entspricht EN/IEC 61009-1
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type AC
9-mm-Raster	4

### Zusatzmerkmale

Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
Anzeigen am Gerät	Fehlermeldeanzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
Höhe	87 mm
Breite	36 mm
Tiefe	74 mm
Produktgewicht	150 g
Farbe	Grey
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme (unten) 1...35 mm <sup>2</sup> - fest Einfachanschlussklemme (unten) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel Einfachanschlussklemme (unten) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	14 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	3,5 Nm unten

### Montage

Normen	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP)	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 61009
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61009-1
Tropenfest	2 conforming to IEC 60068-1

Relative Feuchtigkeit	95 % at 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...60 °C

### Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,164 kg
Höhe VPE1	8,600 cm
Breite VPE1	8,500 cm
Länge VPE1	12,000 cm

### Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------