



### Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produkt oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi C60
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 C60 C60N Multi 9 C60 C60L Multi 9 C60 C60H Multi 9 C60 C60CTRL
Beschreibung der Pole	3P
Nennstrom [In]	63 A entspricht EN/IEC 61009-1
Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	400/415 V AC 50 Hz
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA entspricht EN/IEC 61009-1
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type A-SI
9-mm-Raster	7

### Zusatzmerkmale

Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennisolationsspannung Ui	500 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht EN/IEC 61009-1
Anzeigen am Gerät	Fehlermeldeanzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
Höhe	87 mm
Breite	63 mm
Tiefe	74 mm
Produktgewicht	210 g
Farbe	Grau
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme (unten) 1...35 mm <sup>2</sup> - fest Einfachanschlussklemme (unten) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel Einfachanschlussklemme (unten) 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	14 mm für unten Verbindung
Anzugsmoment	3.5 N.m bottom

### Montage

Normen	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 61009
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 3000 A entspricht EN/IEC 61009-1
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1

Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...60 °C

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	270 g
Höhe VPE1	8 cm
Breite VPE1	9,2 cm
Länge VPE1	14,9 cm

### Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------