



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten
Produkt oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Wandgehäuse
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	5 x 2,5 mm ²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	22,6 mm
Breite	112,25 mm
Tiefe	132,85 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	121,0 g
Höhe VPE1	5,1 cm
Breite VPE1	11,2 cm
Länge VPE1	13,3 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	24
Gewicht VPE2	3,71 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm
Verpackungstyp VPE3	BB1
Inhaltsmenge VPE3	6
Gewicht VPE3	825,0 g
Höhe VPE3	6,7 cm
Breite VPE3	17,4 cm
Länge VPE3	37,3 cm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------