



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Produkt- oder Komponententyp	Anschlussdose
Farbcode	RAL 9010

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	5 x 2,5 mm ²
Material	Metall/Kunststoff
Höhe	22,6 mm
Breite	112,25 mm
Tiefe	132,85 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	13,800 cm
VPE 1 Gewicht	132,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	18,000 cm
VPE 2 Länge	37,900 cm
VPE 2 Gewicht	876,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	19,800 cm
VPE 3 Breite	30,400 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	3,902 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------