



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Überspannungsschutz
Anzahl der Pole	2

### Zusatzmerkmale

Funktion verfügbar	Mit akustischem Signal
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	230-255 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>	1,5 kV
Maximaler Entladestrom	5 kA
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	3

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	17 g
Höhe VPE1	7,4 cm
Breite VPE1	2,2 cm
Länge VPE1	7,4 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	150
Gewicht VPE2	2,96 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

### Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---