




Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Potenzialausgleichsdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen	2
Beschriftung	Erdungssymbol
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Normen	DIN 49440

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,900 cm
VPE 1 Breite	6,300 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	10,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	7,700 cm
VPE 2 Breite	16,200 cm
VPE 2 Länge	27,100 cm
VPE 2 Gewicht	824,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	19,700 cm
VPE 3 Breite	30,900 cm
VPE 3 Länge	40,700 cm
VPE 3 Gewicht	4,488 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------