



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs	Vereinigte Staaten
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2P
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	127/230 V
Anzahl der Steckdosen	1

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,100 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	72,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,700 cm
VPE 2 Breite	17,600 cm
VPE 2 Länge	25,900 cm
VPE 2 Gewicht	836,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	20,800 cm
VPE 3 Breite	30,700 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	3,732 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------