



Hauptmerkmale

Sichtblendenbezeichnung	M-Smart
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Steckdosenstandard	German
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Geklappt

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Polarweiß glänzend
Farbcode	RAL 9010
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polycarbonate glossy

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	90 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	8 cm
Länge VPE1	8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,02 kg
Höhe VPE2	9,1 cm
Breite VPE2	18,1 cm
Länge VPE2	27,1 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	60
Gewicht VPE3	6,58 kg
Höhe VPE3	32,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------