



### Hauptmerkmale

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Ästhetischer Name                         | M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Produkt- oder Komponententyp              | Steckdose                     |
| Gerätedarstellung                         | Mechanismus mit Zentralplatte |
| Standardmäßige Beschreibung der Steckdose | Seitenerdung                  |
| Standardabweichung des Ausgangs           | Schuko                        |
| Zusätzliche Informationen zur Steckdose   | Verriegelt                    |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Konfiguration der Ausgangspole  | 2-polig + E             |
| Befestigung Geräteverdrahtung   | Wandgehäuse             |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben         |
| Bemessungsstrom                 | 16 A                    |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                   |
| Farbton                         | Brown (RAL 8016)        |
| Anschlüsse - Klemmen            | Schraubenlose Klemmen   |
| Material                        | Bruchfester Thermoplast |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 4,4 cm  |
| VPE 1 Breite  | 6,4 cm  |
| VPE 1 Länge   | 6,4 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 67,0 g  |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 8,4 cm  |
| VPE 2 Breite  | 19,5 cm |
| VPE 2 Länge   | 24,1 cm |
| VPE 2 Gewicht | 772,0 g |
| VPE 3 Art     | CAR     |
| VPE 3 Menge   | 40      |
| VPE 3 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 3,49 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Konform mit Ausnahmen                                                                               |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|