



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System M
Sichtblendenbezeichnung	M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan M-Star
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Steckdosenstandard	German

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Sockelanzahl	1
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Aktivweiß (RAL 9016)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polycarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	80,0 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	7,1 cm
Länge VPE1	7,1 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	916,0 g
Höhe VPE2	9,1 cm
Breite VPE2	18,1 cm
Länge VPE2	27,1 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	1440
Gewicht VPE3	143,18 kg
Höhe VPE3	115 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------